


Abbildung	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Durchlaufsiegelgerät im Transportkoffer EL	1	606821	1
	Transportkoffer Durchlaufsiegelgerät B/T/H 860/560/355 mm	1	605134	2
	Transportkoffer, Explorer 7630	1	604907	3
	Schaumteil Schrank A im Explorer L/B/H 765/485/245 mm	1	604564	3
	Schaumteil Schrank A Deckel-Explorer L/B/H 765/485/60 mm	1	604566	3
	Klettband 50 mm / 1,0 m	2	603043	2
	Inhaltsliste Koffer DSG laminiert	1	606072	2
	Packanleitung Koffer DSG laminiert	1	606562	2
	Durchlaufsiegelgerät hm 850 DC-V, mit Nadeldrucker B/T/H 620/260/250 mm <b>VersNr. 3540-12-363-3143</b>	1	600075	1
	Netzkabel 1,5 m, Kaltgerätestecker	1	600697	2
	Einführblech L/B/H 100/101/52 mm	1	600699	2
	Rändelschraube M5	1	600700	2
	Aufzugschlüssel 5 mm für Durchlaufsiegelgerät	1	600701	2
	Farbband, schwarz	1	600698	2

Abbildung	Bezeichnung	Anz.	Art. Nr.	Stufe
	Glasrohr-Feinsicherung 2AT 5x20 mm	2	600535	2
	Zahnriemen Durchlaufsiegelgerät (6.271.008)	4	600076	2
	Teflonband oben (blau) Durchlaufsiegelgerät (6.105.139)	4	600077	2
	Teflonband (gelb) Durchlaufsiegelgerät (6.105.285)	4	600078	2
	Andruckrolle für Durchlaufsiegelgerät (2.230.008)	2	600079	2
	Seal Check Set für Durchlaufsiegelgerät Ordner A5	2	600073	2
	Dokumentationsordner, hawo  <i>Im Lieferumfang enthalten:</i> - Betriebsanleitung - Hawo Seal Check Information  <i>Befindet sich im Transportkoffer Durchlaufsiegelgerät.</i>	1	601955	2
	Prüfbericht Prozessqualifizierung hawo  <i>Befindet sich im Transportkoffer Durchlaufsiegelgerät.</i>	1	603740	2
	CD Prüfbericht Prozessqualifizierung hawo	1	603741	2